



### Principal

Gamme de produits	Harmony 9001K
Fonction produit	Voyant lumineux
Nom abrégé de l'appareil	K

### Complémentaire

Matériau de la collerette	Métal plaqué chrome
Diamètre de fixation	30 mm
Type de lentille	Bombé verre
Couleur de la capsule	Vert
Source lumineuse	incandescent
Culot de lampe	BA 9s
Alimentation du bloc lumineux	Via transformateur 120 V AC 50/60 Hz Via transformateur incorporé 110 V AC 50/60 Hz
Mode de raccordement	Borniers à vis-étrier, 1 x 0,22 à 2 x 1,5 mm <sup>2</sup> conformément à IEC 60947-1
Forme de la tête de vis	Rond
Position de montage	Toutes positions
[Us] tension d'alimentation	110...120 V AC
Mode opératoire	Normal
Présentation du produit	Produit complet

### Environnement

Certifications du produit	Fichier UL E42259 CCN NKCR CE CSA LR25490 classe 3211 03
Tenue à l'environnement NEMA	NEMA 1/2/3/3R/4/6/12/13

## Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	235,868 g
---------------------------	-----------

## Offre de la durabilité

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS pour la Chine</a>
Profil environnemental	<a href="#">Profil environnemental du Produit</a>
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.